


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.820

**LED-es kompakt rendszer-
világítótest**

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.820 - LED-es kompakt rendszer-világítótest

Tápfeszültség: 24 V DC



Jellemzők

Cikkszám	SZ 4140.820
Előnyei	Max. EMV tűrőképesség. Védett, mivel az üzem a kisfeszültségű területen történik. Takarékos energiafogyasztás. Kevés karbantartást igényel a LED-ek révén. Ajtóhelyzet-kapcsoló csatlakozás lehetséges
Működési elv	Integrált átmenő huzalozás. Univerzális rögzítési lehetőségek. Dönthető fénykéve.
Anyag	Világítótest háza: extrudált alumínium Világítótest takarás: polikarbonát (halogénmentes) Világítótestvégek: PC-ABS
Szín	RAL 7035 szerű
Egységcsomag	LED-es kompakt rendszer-világítótest Égő Égőtakarás Rögzítési segédanyagokkal együtt
Mounting distance screws	350 mm

Jellemzők

Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Ajtóhelyzet-kapcsoló Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Égő	LED-ek, hideg-fehér
Védelmi osztály	III (SELV)
Kapcsoló (típus)	Integrált be-/ki-/ajtókapcsoló
Light cover	Igen
Világítótest szerelési mód	Csavarozás Csipeszrögzítés Mágneses rögzítés (tartozék)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	a tápegységtől függ
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	a tápegységtől függ
Névleges szigetelési feszültség	a tápegységtől függ
Rated current max DC note	Világítótest-sorok felépítése esetén a maximális névleges áramerősség 2 A
egyenáram esetén	0,08 A
Number of LEDs	20
Mounting distance clip/magnet	275 mm
Beépítési lehetőségek	Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben Mágneses rögzítőkészlettel AE: sínrel a belső kiépítéshez
Megjegyzés	Kizárólag kapcsolószekrényekben és zárt szekrényekben használható Az ügyfél tápegységeivel történő használat esetén arra kell ügyelni, hogy ezek rendelkezzenek az alkalmazásnak megfelelő szükséges engedélyekkel Világítótest-sorok felépítése esetén a maximális névleges áramerősség 2 A
Light cone adjustment	Igen

Jellemzők

Méret	Szélesség: 330 mm Magasság: 32,8 mm Mélység: 20,64 mm
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,29 kg
Bruttó tömeg	0,296 kg
Vámtarifaszám	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	SZ VILÁGÍTÁS, LED Kompakt, 20 LED, 24VDC

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---