


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3427.010

# Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3427.010 - Sínpire szerelhető biztosító aljzatok

3-pólusú, 60 mm sínközéptávolsághoz.

## Jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Cikkszám  | SV 3427.010  |
| Anyag   | Sínpire szerelhető biztosítós elem: üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)<br>Érintésvédelem: poliamid<br>UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín  | RAL 7035   |
| Megjegyzés                                      | Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni   |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:  | 60 mm  |
| Csatlakozás módja (elektromos)                  | Keretkapocs  |
| Biztonsági betétek                              | D II-E 27 (illesztőcsavar)   |
| Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub> | 690 V  |
| Névleges áram max.                              | 25 A   |
| Névleges üzemi feszültség                       | 500 V (DC)<br>500 V, 3~  |
| Megjegyzés                                      | Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint  |
| Méret   | Szélesség: 42 mm<br>Magasság: 209 mm   |
| Körvezetők csatlakozása                         | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Megfelelő gyűjtősínhez                          | Magasság: 5, 10 mm   |
| Pólusok száma                                   | 3-pólusú   |
| Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)             | 500 V (DC)   |

## Jellemzők

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Névleges üzemi feszültség (L1 + L3) | 500 V (DC)                           |
| Kör keresztmetszetű vezeték         | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>             |
| Csomagolási egység                  | 10 db                                |
| Nettó tömeg                         | 2,37 kg                              |
| Bruttó tömeg                        | 2,465 kg                             |
| Réz tartalom (kg/db)                | 0,046                                |
| Vámtarifaszám                       | 85369095                             |
| ETIM 9                              | EC001644                             |
| ETIM 8                              | EC001644                             |
| ECLASS 8.0                          | 27142120                             |
| Termékleírás                        | SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, DII-E27 10DB/CS |

## Jóváhagyások

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat                    |