


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5329.121

VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5329.121 - VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszereszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5329.121
Anyag	Acéllemez Alumínium Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: festett Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035 Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok Belső kiépítés: RAL 9005 Fogantyú és zsanér: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profílfélgömbhöz és 3524 E biztonsági zár Profílsínek, 482,6 mm (19") Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezeinek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap Tetőlemez, többrészes, hátul vízszintes kábelbevezetővel, ventilátor modulhoz előkészítve Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt, 180°-os zsanérok
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Magasságegységek	42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul	87 mm / 435 mm
Installation position in 19" area	elöl
19"-os rögzítés	szerelő szögidommal alul és felül a vázszerkezetre csavarozható
Kivitel	Standard
Tető kivitel	többrészes, hátul vízszintes kábelbevezetővel, ventilátor modulhoz előkészítve
Hátsó ajtós kivitel	Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt, 180°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel	Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profílsín kivitel	19"-os standard profílsínek VX IT-ban
Aj kivitelt	nyitott
19"-os sík(ok) kivitele	elöl
Profílsín pozíció kivitel	19"-os sík elöl
Terhelhetőség:	7 500 N

Jellemzők

Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint	6 000 N
IK-kód	IK08
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	66,7 kg
Bruttó tömeg	69,7 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	171,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	VX IT szekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínnel,RAL7035,BHT 600x2000x600mm, 42HE

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Negative Certificate Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK