

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.437 MC3 tartósínvágó

Állapot: 2026.07.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.437 - MC3 tartósínavágó

Manuális profilvágó 30/15 C profilsínek, valamint TS 35/7,5 és TS35/15 tartósínek sorjamentes méretre vágásához. A sínek kívánt hossza a vonalzó (mm/inch) és az állítható ütköző segítségével precízen és ismételhető módon beállítható. Munkapadra történő felszereléshez.



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.437
Termékleírás	Manuális profilvágó 30/15 C profilsínek, valamint TS 35/7,5 és TS35/15 tartósínek sorjamentes méretre vágásához. A sínek kívánt hossza a vonalzó (mm/inch) és az állítható ütköző segítségével precízen és ismételhető módon beállítható. Munkapadra történő felszereléshez.
Előnyei	Profil- és tartósínek kis költségű manuális vágása Megkönnyíti a profil- és tartósínek méretre vágását a kézi fűrészeléshez képest Sorjamentes méretre vágás excenteres karral, nagy erőfeszítés nélkül Kevés karbantartást igényel, hosszú élettartamú
Alapterület	Szélesség: 1.343 mm Magasság: 1.162 mm Mélység: 312 mm
Megmunkálható anyag	Acéllemez Alumínium Vörösréz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	15 kg
Bruttó tömeg	16,15 kg

# Jellemzők

Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Termékleírás	AS MC3 Tartósínavágó