

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456

RC automata kábelsajtoló berendezés

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - RC automata kábelsajtoló berendezés

Elektropneumatikus sajtoló berendezés 5 tárral a különböző keresztmetszetű tekercselt hevederes elrendezésű érvéghüvelyekhez.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.456
Kivitel	Érintőképernyős kijelző A huzalkeresztmetszet kiválasztása érintőképernyőn A tartó felszerelhető max. 23000 érvéghüvelyhez
Termékleírás	
Előnyei	Egyszerű kezelés Szigetelt érvéghüvelyek biztonságos és gyors továbbfeldolgozása Nincs átszerelési idő az automatikus szerszámcsere révén Egyszerű és gyors alkatrész szerelés Az 5db tárnak köszönhetően nincs szükség az érvéghüvelyek cseréjére
Műszaki adatok	Sajtolási tartomány 0,5 - 6 mm (AWG 20 - 14) Sajtolási hossz 8 és 10 mm Bevezetési hossz 27 mm (1,06 in)
Megjegyzés	Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre
Méret	Szélesség: 335 mm Magasság: 565 mm Mélység: 485 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Látszólagos teljesítmény	16 VA

Jellemzők

Sajtolás	Trapéz sajtoló
Ciklusidő	2 s
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	24,8 kg
Bruttó tömeg	25,4 kg
Vámtarifaszám	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Termékleírás	AS krimpelógép RC, 0,5-2,5mm ²