

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.555 Cutting Terminal CT

Állapot: 2025.12.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.555 - Cutting Terminal CT

A Cutting Terminal CT méretrevágó központ segítségével pontosan méretre vághatók a huzalcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek. Kifejezetten az egyedi és kisszériás gyártáshoz alkalmasak.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.555
Kivitel	Modern kezelőmegoldás 21,5"-os Full HD Multitouch monitorral, Terra PC Mini i5 processzorral Tartósínekhez, hossz- és keresztlyukak sajtolási funkciójával együtt Öt DIN sínméret egy kulisszában Cutting Terminal CT H
Termékleírás	A Cutting Terminal CT H méretrevágó központ segítségével pontosan méretre vághatók a huzalcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek. A Cutting Terminal CT H termékkivitel emellett a tartósínek hidraulikus rásegítéssel végzett méretre vágását teszi lehetővé. Opcionálisan a méretrevágó központ a berendezés jobb oldalán kiegészíthető egy lerakórendszerrel, illetve címkenyomtatóval. Ha a standard kulissza mellett további tartósín-típusokat is meg kell munkálni, akkor ez opcionális cserélőrendszerként (4050.559) igényelhető.
Előnyei	Gyors, pontos és megbízható munkavégzés Egyszerű kezelhetőség Felhasználóbarát és biztonságos kezelés Tiszta vágások nagy teljesítményű szerszámokkal forgács keletkezése nélkül Jelentős időmegtakarítás a manuális méretre vágáshoz képest Nagyon csekély vágási költség a vágásoptimalizálás révén Az ütköző automatikus szabadra járatása a vágási eljárás során

Jellemzők

Egységcsomag	Cutting Terminal CT H Kezelőegység
Alkalmazási területek	Hidraulikus méretre vágás
Megmunkálható anyag	Acél Alumínium Vörösréz Műanyag
Gép opciók	Címkenyomtató 4050.557 Tárolórendszer, 4050.558
Csatlakozófelületek	Adatimportálás Eplan Pro Panel-ből a RiPanel Processing Centeren keresztül CSV formátumú listák importálása
Megjegyzés	Vezetékcsatornák és kábelcsatorna fedelek esetében a méretre vágás manuálisan történik
Alapterület	Szélesség: 4.000 mm Magasság: 1.850 mm Mélység: 673 mm
Kábelcsatorna max. megmunkálható magasság	100 mm
Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség	125 mm
Vezérlőfeszültség (DC)	24 V
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz
Tartósín típus	15 kalapsín (az EN 60 715 szerint) 35/15 kalapsín (az EN 60 715 szerint) 35/7,5 kalapsín (az EN 60 715 szerint) NLS-CU 3/10 áramsín C profilsín, 34 x 15 (az EN 60715 szerint)
Falvastagság (max.)	2,5 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	270
Bruttó tömeg	270

Jellemzők

Vámtarifaszám	84623290
EAN	4028177027169