


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.887

## Cirkuláris menetmaró

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.887 - Cirkuláris menetmaró

Maró metrikus menetek készítéséhez Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.887
Termékleírás	Maró metrikus menetek készítéséhez Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
Műszaki adatok	Tengelyátmérő 12 mm Vágási átmérő 10 mm Emelkedés 1,5 mm 60° oldalszög Vágási hossz 20 mm Teljes hossz 85 mm
Menethez	M12 - M64
Szabványok	DIN 13-1 metrikus ISO menet
Megmunkálható anyag	Acél Nemesacél Alumínium öntvény Műanyag Vörösréz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,124 kg
Bruttó tömeg	0,124 kg
Vámtarifaszám	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Termékleírás	AS Cirkuláris menetmaró, 10x1,5, 12mm