

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Wire Station WS 540

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.123
Kivitel	USA változat
Termékleírás	Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a vezeték-megmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.
Előnyei	Elektromosan az optimális munkamagasságra állítható asztal, beállítás 710 és 1250 mm közé Rétegelt lemez munkalap, lemosható és karcálló Ideális megoldás a méretre vágó és sajtolóautomatával, valamint az előkonfekcionált huzalok alkalmazásával együtt a Wire Terminalon Integrált vonalzó a gyors kézi leméréshez Előkészítve egy monitor rögzítéséhez a vezetékek Eplan Smart Wiring segítségével történő megmunkálásához Opcionálisan bővíthető polcokkal vezetékdobozok, vezetékterecsek számára, valamint tárolók szerszámok és kis alkatrészek számára Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén Fiók szerszámok számára előkészített tárolófelülettel
Egységcsomag	Huzalozóasztal elektromos magasságállítással Csatlakozókábel, 7 m Dugaljsáv, 7 db aljzat, billenőkapcsolóval

Jellemzők

Szerelési utasítás	A 4051.106 cikkszámú függőleges rögzítőgerenda a tartozékokhoz, pl. tárolódoboz-tartóhoz, tártartóhoz stb. szükséges
Bemeneti feszültség	110 V AC, 60 Hz
Méretek	Szélesség: 900 mm Magasság: 1.350 mm Mélység: 781 mm
Munkamagasság	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Igen
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	95 kg
Bruttó tömeg	106 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Termékleírás	Mobil huzalozó munkaállomás 110 V-os és 60 Hz-es csatlakozóval. Elektromosan állítható magasságú, és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat