

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.131

## Wire Station WS 540

Állapot: 2026.07.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.131
Kivitel	Processing Edition
Termékleírás	Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a vezeték-megmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.
Előnyei	Elektromosan az optimális munkamagasságra állítható asztal, beállítás 710 és 1250 mm közé Rétegelt lemez munkalap, lemosható és karcálló Ideális megoldás a méretre vágó és sajtolóautomatával, valamint az előkonfekcionált huzalok alkalmazásával együtt a Wire Terminalon Integrált vonalzó a gyors kézi leméréshez Előkészítve egy monitor rögzítéséhez a vezetékek Eplan Smart Wiring segítségével történő megmunkálásához Opcionálisan bővíthető polcokkal vezetékdobozok, vezetékterecsek számára, valamint tárolók szerszámok és kis alkatrészek számára Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén Fiók szerszámok számára előkészített tárolófelülettel

# Jellemzők

Egységcsomag	Huzalozóasztal elektromos magasságállítással Csatlakozókábel, 7 m Dugaljsáv, 7 db aljzat, billenőkapcsolóval 1 db Wire Station WS 540 1 db berendezéstartó, bal oldali 1 db berendezéstartó, jobb oldali 1 db LED munkalámpa 2 db rögzítőgerenda, függőleges 2 db adapter szögidom 1 db szeméttároló 4 db huzalköteg-tartó, balos 4 db huzalköteg-tartó, jobbos 1 db huzalgyűrű-tartó, balos 1 db huzalgyűrű-tartó, jobbos 1 db huzalvezető függőleges rögzítőgerendához 1 db huzalvezető berendezéstartóhoz
Szerelési utasítás	A 4051.106 cikkszámú függőleges rögzítőgerenda a tartozékokhoz, pl. tárolódoboz-tartóhoz, tártartóhoz stb. szükséges
Bemeneti feszültség	230 V AC, 50 Hz
Munkamagasság	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Igen
Alkalmazási területek	A huzalok Rittal méretrevágó és sajtolóautomatával történő megmunkálásához
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	160 kg
Bruttó tömeg	220,3 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

# Jellemzők

---

## Termékleírás

Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magasságú, rugalmas műhelyi használatra. Ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában. Ez a kivitel fel van szerelve tártartókkal a Rittal hosszvágó automatái, valamint a címkézéshez használt nyomtatórendszer integrálásához. A LED-es munkalámpa, a huzalcsomag-tartó és az intelligens huzaladagoló biztosítja a munkaállomás utolsó simításait.

# Jóváhagyások

---

## Magyarázatok

## Megfelelőségi nyilatkozat