

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132 Wire Station WS 540

Állapot: 2026.06.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.132
Kivitel	Wire Terminal Edition
Termékleírás	Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a vezeték-megmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.
Előnyei	Elektromosan az optimális munkamagasságra állítható asztal, beállítás 710 és 1250 mm közé Rétegelt lemez munkalap, lemosható és karcálló Ideális megoldás a méretre vágó és sajtolóautomatával, valamint az előkonfekcionált huzalok alkalmazásával együtt a Wire Terminalon Integrált vonalzó a gyors kézi leméréshez Előkészítve egy monitor rögzítéséhez a vezetékek Eplan Smart Wiring segítségével történő megmunkálásához Opcionálisan bővíthető polcokkal vezetékdobozok, vezetékterkercek számára, valamint tárolók szerszámok és kis alkatrészek számára Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén Fiók szerszámok számára előkészített tárolófelülettel

Jellemzők

Egységcsomag	Huzalozóasztal elektromos magasságállítással Csatlakozókábel, 7 m Dugaljsáv, 7 db aljzat, billenőkapcsolóval 1 db Wire Station WS 540 2 db polc 1 db berendezéstartó, bal oldali 1 db monitorrögzítő 1 db LED munkalámpa 4 db rögzítőgerenda, függőleges 4 db adapter szögidom 1 db mini-PC tartó 1 db tártartó 1 db dugaljsáv, 5 aljzattal 1 db szeméttároló 1 db huzalköteg-tartó, balos 1 db huzalköteg-tartó, jobbos 1 db huzalgyűrű-tartó, balos 1 db huzalgyűrű-tartó, jobbos 1 db huzalvezető függőleges rögzítőgerendához
Szerelési utasítás	A 4051.106 cikkszámú függőleges rögzítőgerenda a tartozékokhoz, pl. tárolódoboz-tartóhoz, tártartóhoz stb. szükséges
Bemeneti feszültség	230 V AC, 50 Hz
Munkamagasság	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Igen
Alkalmazási területek	A Rittal WT Wire Terminallal együtt történő használatra
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	173,8 kg
Bruttó tömeg	242,3 kg
Vámtarifaszám	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Jellemzők

Termékleírás

Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magasságú, rugalmas műhelyi használatra. Ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában. Ez a kivitel fel van szerelve integrált tártartókkal, készüléktartókkal a hosszravágó automaták számára és nyomtatórendszerrel a címkézéshez. Rendelkezik LED munkalámpával és dugaljsávval is. Az intelligens huzalbehúzó és a huzalköteg-tartó szintén a szállítási terjedelem része. A kiegészítő monitorrögzítés ideális a huzalozási listák megjelenítéséhez és feldolgozásához.

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat