

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Kézi hidraulikus sajtolóberendezés

Állapot: 2026.02.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Kézi hidraulikus sajtolóberendezés

Kerek, négyzet és téglalap alakú kivágások sajtolásához.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.010
Kivitel	90°-ban lekerekített és 360°-kal elforgatható hengerfej
Termékleírás	Kerek, négyzet és téglalap alakú kivágások sajtolásához.
Előnyei	A szerszám élettartamának meghosszabbítása beépített biztonsági szeleppel
Anyag	Alumínium
Egységcsomag	Kézi hidraulikus sajtolóberendezés Hidraulikus csavar, Ø 19 mm Hidraulikus csavar, Ø 9,5/19 mm HSS előfúró, Ø 11 mm Távtartó persely készlet (3 részes) Műanyag táska
Hidraulikus működtetés	Kerek lyukak Ø 82 mm-ig Téglalap lyukasztó 46 x 86 mm-ig Sajtolóerő 75 kN Max. munkanyomás 680 bar/9850 psi Lemezlyukasztó, négyzet 92 x 92 mm-ig
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3.3
Bruttó tömeg	3.36
Vámtarifaszám	84678900
EAN	4028177807914

Jellemzők

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046