

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

**Kézi hidraulikus sajtolóberendezés
készlet, M16–M40**

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Kézi hidraulikus sajtolóberendezés készlet, M16–M40

Kézi hidraulikus sajtoló berendezés praktikus készletben lemezlyukasztókkal acéllemezhez.
Legnagyobb megmunkálható anyagvastagság 2 vagy 3 mm.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.080
Kivitel	90°-ban lekerekített és 360°-kal elforgatható hengerfej
Termékleírás	Kézi hidraulikus sajtoló berendezés praktikus készletben lemezlyukasztókkal acéllemezhez. Legnagyobb megmunkálható anyagvastagság 2 vagy 3 mm.
Előnyei	A szerszám élettartamának meghosszabbítása beépített biztonsági szeleppel
Egységcsomag	Kézi hidraulikus sajtolóberendezés 5 db hézag lemezlyukasztó 3 törőélel Hidraulikus csavar, Ø 19 mm Hidraulikus csavar, Ø 9,5/19 mm HSS előfúró, Ø 10 mm Távtartó persely készlet (3 részes) Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø lyukasztó	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Jellemzők

Menethez	M16 M20 M25 M32 M40
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,1 kg
Bruttó tömeg	4,16 kg
Vámtarifaszám	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Termékleírás	AS HIDR. KÉZI LYUKASZTÓ, FORGÓ FEJ,