

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.250 Kör lemezlyukasztó

Állapot: 2026.06.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.250 - Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Cikkszám | AS 4055.250 |
| Kivitel | 3 db vágócsúccsal |
| Termékleírás | Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik. |
| Egységcsomag | Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyócsapágy nélkül |
| Megmunkálható anyag | Acéllemez |
| Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén | 3 mm |
| Ø lyukasztó | 50,5 mm |
| Menethez | M50 |
| Megjegyzés | Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Húzócsavar (Ø x H) | 19 x 75 mm |
| Hidraulikus húzócsavar Ø | 19 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,823 kg |
| Bruttó tömeg | 0,897 kg |
| Vámtarifaszám | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Jellemzők

| | |
|--------------|-----------------------------|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Termékleírás | AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, M50 |
