

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.110 OCP ORV3 rack

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.110 - OCP ORV3 rack

Nyitott. Hatékony. Méretezhető. IT infrastruktúra OCP ORV3 rendszerrel, gyűjtősín nélkül, a Rittaltól. Az Open Compute Project (OCP) vezető vállalkozásokat fog össze azzal a céllal, hogy a nyitott IT infrastruktúrákat hatékonyabbá, méretezhetőbbé és fenntarthatóbbá tegye. A Rittal ezt a víziót az OCP-konform Open Rack Version 3 (ORV3) típusal támogatja – most integrált gyűjtősín nélkül is.



## Jellemzők

Cikkszám	IT 7100.110
Kivitel	Nyitott vázszerkezet Gyűjtősín nélkül
Termékleírás	Az innovatív rackrendszer egyedi áramellátást tesz lehetővé és maximális rugalmasságot kínál az infrastruktúra tervezéséhez. Válassza ki a megfelelő gyűjtősínt – 18 kW és 80 kW között – és konfigurálja rendszerét teljesen igény szerint.
Előnyei	Moduláris rendszer egyedi bővítési lehetőségekhez Rugalmasan kiválasztható gyűjtősínek, a rack teljesítménysűrűségének megfelelően Utólag felszerelhető a teljes rendszer cseréje nélkül Moduláris felépítés AI és HPC alkalmazásokhoz A hot-plug-képes komponensek a rackben egyszerű karbantartást tesznek lehetővé Kiegészíthető a megfelelő Direct Liquid Cooling megoldással Gyors integrálás a beépített görgőmodulokkal, légterelő lemezekkel és szintező lábakkal IT- és áramsínek, 19"-os adapterek, valamint ajtók és oldalfalak a tartozékportfolióból kaphatók
Anyag	Acéllemez
Felület	Mártóalapozott, kívül porszórt

# Jellemzők

Szín	RAL 9005
Egységcsomag	OCP ORV3 rack 2 db támasztóelem, előszerelt Előszerelt nagy teherbírású görgők Szintezőlábak, előszerelve Tömítés soroláshoz
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.286 mm Mélység: 1.068 mm
Magasságegységek	44 OU
Terhelhetőség:	14 000 N
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	OCP ORV3 rack gyűjtősín nélkül, 44 OU, SzéMaMé: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005