

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3 rack

Állapot: 2026.06.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 rack

Nyitott. Hatékony. Méretezhető. IT infrastruktúra OCP ORV3 rendszerrel, gyűjtősín nélkül, a Rittaltól. Az Open Compute Project (OCP) vezető vállalkozásokat fog össze azzal a céllal, hogy a nyitott IT infrastruktúrákat hatékonyabbá, méretezhetőbbé és fenntarthatóbbá tegye. A Rittal ezt a víziót az OCP-konform Open Rack Version 3 (ORV3) típussal támogatja – most integrált gyűjtősín nélkül is.



Jellemzők

Cikkszám	IT 7100.110
Kivitel	Nyitott vázszerkezet Gyűjtősín nélkül
Termékleírás	Az innovatív rackrendszer egyedi áramellátást tesz lehetővé és maximális rugalmasságot kínál az infrastruktúra tervezéséhez. Válassza ki a megfelelő gyűjtősínt – 18 kW és 80 kW között – és konfigurálja rendszerét teljesen igény szerint.
Előnyei	Moduláris rendszer egyedi bővítési lehetőségekhez Rugalmasan kiválasztható gyűjtősínek, a rack teljesítménysűrűségének megfelelően Utólag felszerelhető a teljes rendszer cseréje nélkül Moduláris felépítés AI és HPC alkalmazásokhoz A hot-plug-képes komponensek a rackben egyszerű karbantartást tesznek lehetővé Kiegészíthető a megfelelő Direct Liquid Cooling megoldással Gyors integrálás a beépített görgőmodulokkal, légterelő lemezekkel és szintező lábakkal IT- és áramsínek, 19"-os adapterek, valamint ajtók és oldalfalak a tartozékportfolióból kaphatók
Anyag	Acéllemez
Felület	Mártóalapozott, kívül porszórt

Jellemzők

Szín	RAL 9005
Egységcsomag	OCP ORV3 rack 2 db támasztóelem, előszerelt Előszerelt nagy teherbírású görgők Szintezőlábak, előszerelve Tömítés soroláshoz
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.286 mm Mélység: 1.068 mm
Magasságegységek	44 OU
Terhelhetőség:	14 000 N
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	OCP ORV3 rack gyűjtősín nélkül, 44 OU, SzéMaMé: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005