

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.083

Kábeltartó sín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.083 - Kábeltartó sín C profil szerelőlapokhoz, VX, TS, VX SE, TP típushoz

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. A kábeltartó sín hossza igazodik a szerelőlap szélességéhez. A mellékelt rögzítőkönyökök három különböző beépítési helyzetet tesznek lehetővé a szerelőlaphoz.

Jellemzők

Cikkszám	CM 5001.083
Termékleírás	Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. A kábeltartó sín hossza igazodik a szerelőlap szélességéhez. A mellékelt rögzítőkönyökök három különböző beépítési helyzetet tesznek lehetővé a szerelőlaphoz.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Két rögzítő szögiddommal és rögzítőcsavarokkal
Beépítési lehetőségek	egyenes, 23 mm távolság a szerelőlaptól egyenes, 10 mm távolság a szerelőlaptól ferde, a szerelőlaphoz
VX lábazat beépítési lehetőségek	1200 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati sarokelemekre történő szerelés esetén, belső hatlapú lemezcsavarokkal együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél	1200 mm lábazatszélességbe, M6 belső hatlapú csavarokkal és M6 anyákkal együtt
Használható	VX lábazati rendszer VX lábazati rendszer, nemesacél
Méret	Hossz: 1.099 mm
Használható	Házípus: VX TS VX SE TP Szélesség: = 1.200 mm
Megfelelő a szélességhez	1 200 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,93 kg
Bruttó tömeg	1,14 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	CM Kábeltartó sín, C-profil, szerelőlapokhoz, TS, VX, SE, TP típusúhoz, 1200 mm szélességhez