

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.238

Blade PDU nemzetközi, metered kivitel

Állapot: 2025.12.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.238 - Blade PDU nemzetközi, metered kivitel

Intelligens áramelosztás átfogó kezelési funkciókkal az áram és teljesítmény felügyeletéhez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7955.238
Kivitel	PDU metered
Termékleírás	Nagy teljesítményű áramelosztás IT szerverszekrényekben történő alkalmazáshoz. A Blade PDU metered átfogó kezelőfunkciókkal rendelkezik a fázisonkénti áram- és teljesítményfelügyelethez. A beépített, frontoldali OLED színes kijelzőn beállíthatók az alapfunkciók, és gyorsan hozzáférhetők az elektromos felhasználási adatok. A hálózati interfészen keresztül a PDU webszerveréhez távolról is hozzá lehet férni. A felhasználási paraméterek SNMP-n keresztül egy DCIM szoftverhez továbbíthatók. A környezeti feltételek felügyeletére max. 4 érzékelő (hőmérséklet, páratartalom, hozzáférés) csatlakoztatható a CAN interfészre.
Előnyei	TCP/IP SNMP hálózati csatlakozó
Műszaki adatok	A nem használt IEC 60320, C13 és C19 univerzális dugaszreteszelése és a dugaszhelyek lezárása lehetséges MTFB (40 °C esetén): 80 000 óra
Anyag	Aacéllemez, porszórt
Szín	RAL 9005
Measurement functions, description	Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz Hatásos teljesítmény kW, hatásos energia kWh látszólagos teljesítmény kVA, látszólagos energia (kVAh)

Jellemzők

Méret	Szélesség: 450 mm Magasság: 135 mm Mélység: 380 mm Hossz: 4 U
Dugaljak száma és típusa	12 x C13 / 12 x C19
Dugaszolóaljzatok	12 x IEC 320 C13 aljzat 12 x IEC 320 C19 aljzat
Névleges áramerősség (max.)	63 A
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Szennyezettségi fok	2
Csatlakozófelületek	Integrált webszerver, RJ45-ön keresztül
Number RJ45 ports for sensor units max	12
Irányelvek	A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv 2014/30/EU EMC irányelv
Szabványok	EN 60950-1 EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoll	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Bemeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)	H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Használható	Házípus: TS IT: ≥ 1.200 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	85369095
EAN	4028177685369
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604