

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025 Kombinált sínek

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - Kombinált sínek VX, VX IT, TX CableNet-hez

Kombináció C-profilsínből a kábelbilincsekkel történő kábelrögzítéshez, és egy kalapácsfejes kábelvezető sínből a kábelvezetéshez. A kábelek a kombinált sínre rögzíthetők és húzóterheléstől mentesíthetők kábelbilincsel, kábelkötözővel és tépőzárral.

Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.025
Termékleírás	Kombináció C-profilsínből a kábelbilincsekkel történő kábelrögzítéshez, és egy kalapácsfejes kábelvezető sínből a kábelvezetéshez. A kábelek a kombinált sínre rögzíthetők és húzóterheléstől mentesíthetők kábelbilincsel, kábelkötözővel és tépőzárral.
Előnyei	Beépítés a szekrényváz külső és belső oldalára is lehetséges
Alkalmazási területek	A kábelek VX vázszerkezeten történő vezetéséhez és húzóterhelés-mentesítéséhez
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	Közvetlen csavarkötés a szekrényváz függőleges oszlopai között
Használható	Házípus: VX VX IT Szélesség: = 1.200 mm Mélység: = 1.200 mm
Megfelelő a szélességhez	1 200 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	2,8 kg
Bruttó tömeg	3,16 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján

Jellemzők

Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	Kombisín VX IT-hoz, Szekrényszélesség/-mélység: 1200mm