

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5303.124

## VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.124 - VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszereszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható.



## Jellemzők

|                |   |
|----------------|---|
| Cikkszám       | VX 5303.124   |
| Anyag          | Acéllemez<br>Alumínium<br>Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm<br>Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm<br>Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm  |
| Felület        | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Belső kiépítés: festett<br>Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett<br>Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium                                |
| General colour | RAL 7035  |
| Szín           | Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035<br>Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok<br>Belső kiépítés: RAL 9005<br>Fogantyú és zsanér: RAL 9005 |

# Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Egységcsomag                               | VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel<br>Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok<br>Zár elől és hátul: komfortfogantyú profílfélfhengerhez és 3524 E biztonsági zár<br>Profilsínek, 482,6 mm (19")<br>Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemézének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.<br>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)<br>25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)<br>IPPC raklap<br>Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkal, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve<br>Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok |
| Méret                                      | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 1.200 mm<br>Mélység: 800 mm  |
| Magasságegységek                           | 24 U  |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul | 150 mm / 130 mm   |
| Instalation position in 19" area           | elülső és hátsó   |
| Síktávolság (kiszállított állapotban)      | 520 mm  |
| 19"-os rögzítés                            | a felső és alsó kereszttartóra csavarozott  |
| Kivitel                                    | Standard  |
| Tető kivitel                               | többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkal, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve  |
| Hátsó ajtós kivitel                        | Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok   |
| Elülső ajtós kivitel                       | Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok  |
| Profilsín kivitel                          | 19"-os standard profilsínek VX IT-ban   |
| Alj kivitel                                | nyitott   |
| 19"-os sík(ok) kivitele                    | elülső és hátsó   |
| Profilsín pozíció kivitel                  | 19"-os sík elől és hátul  |

# Jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Terhelhetőség:   | 8 000 N  |
| Max. terhelhetőség (statikus)<br>szekrényenként az UL 2416 szerint | 8 000 N  |
| IK-kód   | IK08   |
| Megjegyzés   | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet         |
| Alapanyag  | Acéllemez  |
| Csomagolási egység   | 1 db   |
| Nettó tömeg  | 74,3 kg  |
| Bruttó tömeg   | 84,2 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)  | 207,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz  | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Termékleírás   | VX IT szekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínnel, RAL7035,BHT 800x1200x800mm,24HE                  |

# Jóváhagyások

|               |  |
|---------------|--|
| Jóváhagyások  | UL + C-UL (listed)                               |
| Tanúsítványok | Negative Certificate<br>Felület                  |
| Magyarázatok  | Gyártói nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat |