


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5312.114

## VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5312.114 - VX IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtókkal, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/szerverszekrény, szellőzős ajtós, terem-klimatizáláshoz. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható.



## Jellemzők

|                |  |
|----------------|--|
| Cikkszám       | VX 5312.114  |
| Kivitel        | szellőzős<br>Standard<br>19"-os profilsínekkel   |
| Anyag          | Acéllemez<br>Alumínium<br>Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm<br>Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm   |
| Felület        | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Belső kiépítés: festett<br>Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett<br>Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium |
| General colour | RAL 7035   |

# Jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Szín                                       | Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035<br>Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok<br>Belső kiépítés, szellőzőrács elöl: RAL 9005<br>Fogantyú és zsanér: RAL 9005   |
| Egységcsomag                               | VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel<br>Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok<br>Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%)<br>Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár<br>Profilsínek, 482,6 mm (19")<br>Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemeznéek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.<br>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)<br>25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)<br>IPPC raklap<br>Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetővel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve<br>Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős 180°-os zsanérok |
| Méret                                      | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 2.200 mm<br>Mélység: 800 mm   |
| Magasságegységek                           | 47 U   |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul | 150 mm / 130 mm  |
| Instalation position in 19" area           | elülső és hátsó  |
| Síktávolság (kiszállított állapotban)      | 520 mm   |
| 19"-os rögzítés                            | a felső és alsó kereszttartóra csavarozott   |
| Kivitel                                    | Standard   |

# Jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Tető kivitel  | többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve                 |
| Hátsó ajtós kivitel   | Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős 180°-os zsanérok   |
| Elülső ajtós kivitel  | Szellőzős alumínium-üveg ajtó, egyrészes, 180°-os zsanérok   |
| Profilsín kivitel   | 19"-os standard profilsínek VX IT-ban  |
| Alj kivitel   | nyitott  |
| 19"-os sík(ok) kivitele   | elülső és hátsó  |
| Profilsín pozíció kivitel                                       | 19"-os sík elöl és hátul   |
| Terhelhetőség:  | 8 000 N  |
| Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint | 8 000 N  |
| Megjegyzés  | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet         |
| Alapanyag   | Acéllemez  |
| Csomagolási egység  | 1 db   |
| Nettó tömeg   | 82,02 kg   |
| Bruttó tömeg  | 95,4 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)   | 235 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz                                     | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám   | 94032080   |
| ETIM 9  | EC002499   |
| ETIM 8  | EC002499   |
| ECLASS 8.0  | 27180207   |
| Termékleírás  | VX IT szekrény szellőzős ajtókkal, 19"-os standard profilsínnel, RAL7035, BHT 800x2200x800mm, 47HE         |

# Jóváhagyások

---

|               |  |
|---------------|--|
| Jóváhagyások  | UL + C-UL (listed)   |
| Tanúsítványok | Felület  |
| Magyarázatok  | Gyártói nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |

---