


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5316.816

VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5316.816 - VX IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtóval, 19"-os dinamikus profilsínekkel

VX IT hálózati/szerverszekrény, szellőzős ajtó, terem-klimatizáláshoz. 19"-os belső kiépítés dinamikus kivitelben, mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5316.816
Anyag	Acéllemez Alumínium Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: festett Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035 Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok Belső kiépítés, szellőzőrács elöl: RAL 9005 Fogantyú és zsanér: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Profilsínek, 482,6 mm (19") Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemmezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.200 mm
Magasságegységek	47 U
Magasságegységek	47 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul	150 mm / 325 mm
Instalation position in 19" area	elülső és hátsó
Síktávolság (kiszállított állapotban)	725 mm
19"-os rögzítés	a felső és alsó mélységi támaszra csavarozott
Kivitel	Dynamic
Tető kivitel	többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
Hátsó ajtós kivitel	Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős 180°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel	Szellőzős alumínium-üveg ajtó, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profilsín kivitel	19"-os dinamikus profilsínek VX IT-ban

Jellemzők

Alj kivitel	nyitott
19"-os sík(ok) kivitele	19"-os sík elöl és hátul
Profilsín pozíció kivitel	19"-os sík elöl és hátul
Terhelhetőség:	18 000 N
Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint	15 000 N
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	105 kg
Bruttó tömeg	118 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	290,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	VX IT szekrény szellőzős ajtókkal, 19"-os dinamikus profilsínekkel, RAL7035, BHT 800x2200x1200mm, 47HE

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK