
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.321
Csatlakozóblokk

Állapot: 2026.11.16. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.321 - Csatlakozóblokk

Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához. Alkalmas 12 x 5 - 30 x 10 mm-es gyűjtősínekhez és PLS 800/1600 típushoz.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.321
Termékleírás	Alkalmas 12 x 5 - 30 x 10 mm-es gyűjtősínekhez és PLS 800/1600 típushoz.
Anyag	Váz: poliamid Burkolat: ABS UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	3 kapocs takarással
Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)	65 x 27 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)	65 x 22 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Névleges áram max.	1600 A
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Megszakító max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
Megjegyzés	A III-as túlfeszültség elleni védelmi kategória esetén 1000 V (AC) névleges üzemi feszültség érhető el. A kapocs 2 pólusú gyűjtősín-rendszereken (SV 9340.040) történő használata esetén a kapcsot a PE-gyűjtősínre való csatlakoztatás érdekében 180°-kal el kell forgatni.
Méret	Szélesség: 85 mm Magasság: 88 mm
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	2,1 kg
Bruttó tömeg	2,197 kg

Jellemzők

Réz tartalom (kg/db)	0,136
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV CSATLAKOZÓBLOKK

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK