

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.120

NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2025.10.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.120 - NH biztosítós szakaszoló elektronikus biztosítófelügyelettel

Jellemzők

Cikkszám	SV 9343.120
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 20 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 3 mm
Megjegyzés	50 – 150 mm ² -es szakaszvezetékek csatlakozása.
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.	250 A
Névleges üzemi feszültség	400 V - 690 V, 3~
NH-méret	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 184 mm Magasság: 298 mm
Körvezetők csatlakozása	35 - 150 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez	14 mm
Pólusok száma	3-pólusú

Jellemzők

elektronikus biztosítófelügyelettel	Igen
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2.5
Bruttó tömeg	2.58
Réz tartalom (kg/db)	0.44
Vámtarifaszám	85369095
EAN	4028177540347
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK