

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.001

Energiaelosztó vezérlőegység (PCU)

Állapot: 2025.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.001 - Energiaelosztó vezérlőegység (PCU)

8 áramkimenet IEC320 C13 egyedileg (CMC III rendszeren keresztül) kapcsolható dugaszhelyekkel, integrált áramkijelző és termikus túlterhelés védelem, beépítés szekrénykeretbe vagy egy rack 19"-os profiljába (1 U).

Jellemzők

Cikkszám	DK 7200.001
Termékleírás	Különböző PCU/modulváltozatok állnak rendelkezésre az IT rack 19"-os síkjába, valamint PSM áramsínekkel történő használathoz. PCU/PSM modulonként 6, ill. 8 dugaszolóhely áll rendelkezésre különböző típusú aljzatokkal. Minden kimeneti dugaszolóhely egyenként és csoportosítva is kapcsolható a CMC III-on keresztül. A beépített, kétjegyű, piros hétszegmenses kijelzőn keresztül konfigurálhatók a riasztási határértékek, és normál üzemmódban leolvasható az aktuális összáram. Áramkimaradás esetén az egyes dugaszolóhelyeket szakaszosan (tehát egymás után, egyenként) kapcsolja vissza az áramcsúcsok elkerülése érdekében. Az egyedi áramméréssel ellátott kivitelek 2 LED segítségével jelzik az egyes határértékek túllépését. Dugaszolóhelyenként a CMC III-on keresztül egyedi áram-határértékek határozhatók meg. Az üzemeltetéshez minden PCU-hoz/modulhoz 24 V (DC)/kb. 0,2 A vezérlőfeszültség szükséges, amely a CMC III-mal állítható rendelkezésre. CMC III nélküli alkalmazás esetén külső 24 V-os (DC) tápegység szükséges. Tápegységenként legfeljebb 4 db PCU/PSM modul csatlakoztatható. A hálózati és kapcsolási funkciók ebben az esetben nem használhatók.

Jellemzők

Működési elv	Kétjegyű helyi LED-es, hétszegmenses áramkijelző a PCU-n. Az olvashatóság a beszerelési helyzettel együtt forog. Az áram mérése és felügyelete a PCU segítségével. Min./max. A határértékek beállíthatók. Méréstartomány: 0–16 A. A PCU buszrendszer révén kombinálható, és ezáltal szelektív bekapcsolás érhető el. A PCU 6/8 külön áramkimenete a CMC TC egységgel a HTTP és az SNMP közvetítésével be-ki kapcsolható. Az áramelosztás távirányítása, határértékek távvezérléses megváltoztatása és felügyelete, SNMP-Trap jelentések riasztás esetén. A kimeneti dugaljak konfigurációja kiviteltől függően 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 vagy 4 x védőérintkezős + 2 x C13 Felhasználókezelés
Anyag	Alumínium sín műanyag borítással
Egységcsomag	1 dugalsáv PCU 1U (max. 10 A dugalsávonként) 1 buszkábel 1 csatlakozó az energiaellátáshoz
Dugaszolóaljzatok	8 x Wieland GST 18
Méret	Magasság: 44,5 mm Mélység: 60 mm Hossz: 465 mm
Névleges feszültség	24 V DC
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Switchable outputs	Igen
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1.159
Bruttó tömeg	1.191
Vámtarifaszám	85366990
EAN	4028177485341
ECLASS 8.0	27142604

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat