

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.323 PSM áramsínek

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.323 - PSM áramsínek

Egy vagy két betáplálás egy vagy három fázissal, a dugaszolható modul dugaszolási irányának változtatásával redundancia képződik. Opcionális mérési lehetőséggel a CMC III rendszerrel együtt alkalmazva.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7856.323
Kivitel	3 m csatlakozókábel (csatlakozótípus CEE/EN 60 309)
Termékleírás	A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. Mindez folyamatos üzem közben lehetséges, mivel a tartóprofil érintésvédett módon van felépítve.
Előnyei	A modulok utólagosan beszerelhetők az üzemeltetés megszakítása nélkül.
Műszaki adatok	Minden dugaszolóaljzat-modul leágaztat egy fázist egy tartósínre a betáplálás vagy a redundáns betáplálás dugasziránya szerint. Kivitelől függően 1-/3 fázisú felépítés max. 2 x (3 x 16 A/32 A) árammal. 3 fázisú redundáns betáplálás lehetséges. A redundáns áramkör teljesen le van választva a tartósínek 3 fázisáról. A modulok beépített túláram-védelemmel láthatók el, és így túl nagy áram esetében csak az érintett modul kapcsol ki. A többi üzemben marad.
Anyag	Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Mennyiség	1
Fázisok száma betáplálásonként	3~

Jellemzők

Névleges áramerősség (max.)	32 A
Modul-csatlakozóhelyek (max.)	6
Használható	Házípus: TS 8 TS IT VX IT Magasság: 2.000 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...60 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,284 kg
Bruttó tömeg	6,615 kg
Vámtarifaszám	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Termékleírás	PSM áramsín, 32A, 3 fázisú, 2000mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	IEC CB VDE
--------------	---------------