

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.571 Áramváltó

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.571 - Áramváltó

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9393.571
Kivitel	Kimeneti feszültség 333 mV
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	2 rögzítő talp 4 szigetelő védősapka 2 primersín kapocs 4 hernyócsavar
Megfelelő gyűjtősínekhez	2 x 100 x 10 80 x 60 50 x 80
Primary current	2 000 A
Szabványok	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV 3. előírás
Méret	Szélesség: 129 mm Magasság: 156 mm Mélység: 30 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

## Jellemzők

---

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,545 kg
Bruttó tömeg	0,554 kg
Vámtarifaszám	85043129
ETIM 9	EC002048
Termékleírás	SV Áramváltó 2000 A, 85 mm

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat