

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# KEL 9402.600

## Robbanásbiztos házak

Állapot: 2026.07.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9402.600 - Robbanásbiztos házak Nemesacél üres ház, zsanérozott ajtóval

Robbanásbiztos ház zsanérozott ajtóval, nemesacél



## Jellemzők

Cikkszám	KEL 9402.600
Kivitel	Robbanásbiztos házak
Alkalmazási területek	Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközüvédelem a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközüvédelem a ház révén (Ex tb)
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Ajtó: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított szilikon tömítéssel Szerelőlap: acéllemez
Felület	Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Ház Ajtó Szerelőlap

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 380 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	334 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Igen
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Igen
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7,12 kg
Bruttó tömeg	7,26 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Termékleírás	KEL EEX-SZEKR.380 X 300 X 155 MM

# Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

ATEX  
ATEX QA  
CQC-CCC  
IECEX  
IECEX QAR  
UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Attestation of Conformity