

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.120

## NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.120 - NH biztosítós szakaszoló elektronikus biztosítófelügyelettel

## Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Cikkszám                                       | SV 9343.120   |
| Kivitel  | 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez   |
| Anyag  | Poliamid<br>UL 94 szerinti tűzállóság<br>Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött |
| Szín   | Sín: RAL 7035<br>Fedél: RAL 7035/7001   |
| Kapocstér lamellált rézsínekhez                | Csatlakozótér szélessége: 20 mm<br>Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 3 mm   |
| Megjegyzés                                     | 50 – 150 mm <sup>2</sup> -es szakaszvezetékek csatlakozása.                         |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm   |
| Kábelkivezetés                                 | fent/lent   |
| Csatlakozás módja (elektromos)                 | Keretkapocs   |
| Névleges üzemi áramerősség max.                | 250 A   |
| Névleges üzemi feszültség                      | 400 V - 690 V, 3~   |
| NH-méret                                       | 1   |
| Test specification                             | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)                         |
| Méret  | Szélesség: 184 mm<br>Magasság: 298 mm   |
| Körvezetők csatlakozása                        | 35 - 150 mm <sup>2</sup>  |
| Megfelelő gyűjtősínekhez                       | Magasság: 5, 10 mm  |
| Kapocstér lamellált rézsínekhez                | 14 mm   |

## Jellemzők

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Pólusok száma                       | 3-pólusú                          |
| elektronikus biztosítófelügyelettel | Igen                              |
| Kör keresztmetszetű vezeték         | 35 - 150 mm <sup>2</sup>          |
| Csomagolási egység                  | 1 db                              |
| Nettó tömeg                         | 2,5 kg                            |
| Bruttó tömeg                        | 2,58 kg                           |
| Réz tartalom (kg/db)                | 0,44                              |
| Vámtarifaszám                       | 85369095                          |
| ETIM 9                              | EC000249                          |
| ECLASS 8.0                          | 27371401                          |
| Termékleírás                        | SV NH-szakaszoló GR.1, 250A, 690V |

## Jóváhagyások

|              |   |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | CQC-CCC   |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |