

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1034.500

Armadietti compatti AE

Stato: 25/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

AE 1034.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

Caratteristiche

Codice prodotto	AE 1034.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 400 mm Profondità: 210 mm
Spessore porta	1,5 mm
Spessore contenitore	1,38 mm
Spessore piastra di montaggio	2 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	254 mm x 375 mm
Numero di porte	1
Battuta della porta reversibile	sì

Caratteristiche

Numero di chiusure	1
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia	Quantità: 1
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	8.06
Peso lordo	8.5
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177252011
E-Number Sweden	E3404606
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK