

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1036.500

Armadietti compatti AE

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1036.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | AE 1036.500 |
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato |
| Superficie | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 4 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |
| Codice IK | IK08 |
| Dimensioni | Larghezza: 300 mm Altezza: 300 mm Profondità: 155 mm |
| Spessore porta | 1,5 mm |
| Spessore contenitore | 1,38 mm |
| Spessore piastra di montaggio | 2 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 254 mm x 275 mm |
| Numero di porte | 1 |
| Battuta della porta reversibile | sì |

Caratteristiche

| | |
|--------------------|---|
| Numero di chiusure | 1 |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Flangia | Quantità: 1 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 5.786 |
| Peso lordo | 6.2 |
| EAN | 4028177522909 |
| E-Number Sweden | E3404504 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |