

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.220

RiLineX csatlakozóadapter

Állapot: 2025.12.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.220 - RiLineX csatlakozóadapter

RiLineX gyűjtősín-platform csatlakozóadapter csavaros rögzítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.220
Előnyei	Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005
Névleges áramerősség (UL)	400 A
Rated current of round conductor	450 A
Rated current of round conductor (UL)	400 A
UL elektromos értékek (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7
Kábelkivezetés	fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60

Jellemzők

Méret	Szélesség: 90,5 mm Magasság: 239,4 mm Mélység: 94,6 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 150 mm ²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	16 - 150 mm ²
Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel	AWG 6 - AWG 250
Körvezetékek csatlakozása, egyeres	10 - 16 mm ²
Kör keresztmetszetű vezeték csatlakozása, egyeres AWG	AWG 8 - AWG 6
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	25 - 150 mm ²
Kör keresztmetszetű vezeték csatlakoztatása, többeres AWG	AWG 250
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	20 x 20 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Névleges feszültség	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Szabványok	IEC/EN 61439-1 UL 508
Névleges lökőfeszültség, Uimp	12 kV
Rated insulation voltage	1 000 V
Power dissipation (max.)	19 W

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.7
Bruttó tömeg	0.815
Vámtarifaszám	85369010
EAN	4028177997240
ETIM 9	EC001531

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat