

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1479.500

Armadietti KS in plastica

Stato: 9/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1479.500 - Armadietti KS in plastica

Contenitore a parete con portina in poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, con piastra di montaggio. A scelta con o senza porta trasparente. Grado di protezione IP 56 e/o IP 66. La regolazione continua in profondità delle piastre di montaggio consente l'installazione a più livelli nel contenitore. Allestimento interno flessibile della portina grazie ai punti di fissaggio prestampati nella portina. Elevata stabilità grazie al materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro.



Caratteristiche

Codice prodotto	KS 1479.500
Esecuzione	con oblò
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Oblò: vetro acrilico spessore 3,0 mm, con guarnizione di tenuta perimetrale in gomma
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato Profili a C inseriti ai lati per la regolazione continua in profondità della piastra di montaggio Finestra d'ispezione nella porta

Caratteristiche

Nota	L'esposizione prolungata ai raggi UV (luce solare), abbinata all'azione del vento e della pioggia, può danneggiare la superficie del contenitore. Tuttavia la protezione dei componenti elettrici all'interno del contenitore non è compromessa. Qualora non fosse possibile proteggere il contenitore dai raggi solari con un tettuccio, si consiglia l'applicazione di una vernice poliuretanica. Temperatura ambiente ammissibile: -30 °C...+75 °C.
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 56
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.000 mm Profondità: 300 mm
Spessore piastra di montaggio	3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	717 mm x 950 mm
Numero di porte	1
Battuta della porta reversibile	sì
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti Numero di chiusure: 1 Insero di chiusura: Doppio pettine 3 mm
With viewing window	sì
Materiale di base	Plastica
Confezione	1 pz.
Peso netto	38 kg
Peso lordo	39,5 kg
Codice tariffa doganale	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	KS Arm. In Plastica P.Zinc. Gfk

Approvazioni

Approvazioni

Bureau Veritas
TÜV

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK