Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KL 1511.510 Contenitori di derivazione KL

Stato: 11/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



KL 1511.510 - Contenitori di derivazione KL senza flange

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, senza flangia. Grado di protezione IP 66.



Caratteristiche

Codice prodotto	KL 1511.510
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con coperchio Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 400 mm Profondità: 120 mm
Spessore coperchio	1,25 mm
Spessore contenitore	1,38 mm
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Peso netto	5.832
Peso lordo	6.139
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177251236
E-Number Sweden	E3404673
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3