Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9408.600

Robbanásbiztos házak

Állapot: 2026.10.30. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9408.600 - Robbanásbiztos házak Nemesacél üres ház, zsanérozott ajtóval

Robbanásbiztos ház zsanérozott ajtóval, nemesacél





Jellemzők

Cikkszám	KEL 9408.600
Kivitel	Robbanásbiztos házak
Alkalmazási területek	Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Ajtó: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított szilikon tömítéssel Szerelőlap: acéllemez
Felület	Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Ház Ajtó Szerelőlap

Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	739 mm x 955 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Igen
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Igen
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	53,863 kg
Bruttó tömeg	54,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Termékleírás	KEL EX ÜRES SZEKRÉNY,HORG.,SZER.LAPPAL

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Attestation of Conformity