

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Csatlakozóadapter RiLine Compact

Körvezetékek csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9635.200
Működési elv	A panel betáplálásához
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Megjegyzés a cikkszámhoz	16 mm ² keresztmetszetű finomeres körvezetékek használata esetén a következő sajtolófogókat ajánljuk: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Névleges áram max.	63 A
Névleges üzemi feszültség	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	fent/lent
UL elektromos besorolás	Névleges áramerősség (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Csatlakozás módja (elektromos)	Direkt rugós sorkapocs
Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása	1,5 - 16 mm ²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	1,5 - 16 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	1,5 - 16 mm ²
Körvezetékek csatlakozása, egyeres	1,5 - 10 mm ²

Jellemzők

Körvezeték csatlakozó	AWG 6 - 16
Méret	Szélesség: 22,5 mm Magasság: 160 mm Mélység: 115,5 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,72 kg
Bruttó tömeg	0,788 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,023
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	Csatlakozóadapter, 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 pólusú, kábelkivezetés felül/alul, körvezeték csatlakozás 1,5-16 mm ² (RiLine Compact)

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK