

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1537.510**

**Contenitori di derivazione KL**

Stato: 26/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

# KL 1537.510 - Contenitori di derivazione KL con flange

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, con flangia. Grado di protezione IP 55.



## Caratteristiche

Codice prodotto	KL 1537.510
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con coperchio Chiusura rapida, incluse bussole in plastica Flange cieche in lamiera d'acciaio con guarnizioni e materiale di fissaggio
Protection category NEMA	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 300 mm Profondità: 120 mm
Spessore coperchio	1,25 mm
Spessore contenitore	1,38 mm

# Caratteristiche

---

Flange	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
	: 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	6.25
Peso lordo	6.579
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177251571
E-Number Sweden	E3404693
ECLASS 8.0	27180101

---

# Approvazioni

---

Approvazioni	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK

---