Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1588.000 Contenitori E-Box KX

Stato: 27/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



KX 1588.000 - Contenitori E-Box KX Acciaio inox

Il contenitore E-Box KX, in acciaio inox, offre un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.







Caratteristiche

Codice prodotto	KX 1588.000
Descrizione prodotto	Il contenitore KX e l'E-Box KX, in acciaio inox, offrono un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.
Materiale	Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180 Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Piastra di montaggio Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Type 1 Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Larghezza: 380 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
365 mm x 275 mm
1,25 mm
1,25 mm
Numero di chiusure: 1
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
1 pz.
6.4
6.5
84879059
4028177919143
E3465244
EC000261
EC000261
27180101

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 4