


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1015.000

Armadio AX, acciaio inox

Stato: 4/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1015.000 - Armadio AX, acciaio inox

I contenitori in acciaio inox sono dotati di una soluzione tecnica con bugnature integrate che consente di realizzare configurazioni complete in modo rapido e sicuro, senza bisogno di forare.



Caratteristiche

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto | AX 1015.000 |
| Materiale | Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con porta/e, angolo di apertura 130° Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Codice IK | IK10 |
| Dimensioni | Larghezza: 400 mm Altezza: 500 mm Profondità: 210 mm |
| Spessore porta | 1,5 mm |
| Spessore contenitore | 1,25 mm |
| Spessore piastra di montaggio | 2 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 350 mm x 475 mm |
| Numero di porte | 1 |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm Material lock: Pressofusione di zinco |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 11.2 |
| Peso lordo | 11.95 |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177815124 |
| E-Number Sweden | E3465131 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

Approvazioni

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK