Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1301.000 Contenitori E-Box KX

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



KX 1301.000 - Contenitori E-Box KX Acciaio inox

Il contenitore E-Box KX, in acciaio inox, offre un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.







Caratteristiche

Codice prodotto	KX 1301.000
Descrizione prodotto	Il contenitore KX e l'E-Box KX, in acciaio inox, offrono un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.
Materiale	Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Superficie	Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180 Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Piastra di montaggio Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 Larghezza: 200 mm Altezza: 300 mm
Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 Larghezza: 200 mm
Type 4 Type 4X Type 12 Larghezza: 200 mm
Type 4X Type 12 Larghezza: 200 mm
Type 12 Larghezza: 200 mm
Larghezza: 200 mm
_
Alterra: 200 mm
Altezza. 300 mm
Profondità: 155 mm
175 mm x 275 mm
1,25 mm
1,25 mm
Numero di chiusure: 1
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
1 pz.
3.88
3.889
84879059
4028177919037
E3465169
EC000261
EC000261
27180101

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 4