



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2372.040**

**Segnalatore continuo a LED**

Stato: 29/01/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.040 - Segnalatore continuo a LED per lampade di segnalazione modulari

Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata, numero di segnalatori componibili = 5 elementi, uguale tensione.

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                                       | SG 2372.040  |
| Esecuzione  | Segnalatore continuo a LED   |
| Descrizione prodotto                                  | Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata. Numero segnalatori componibili = 5 elementi, in corrente continua.   |
| Vantaggi  | Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.<br>E' possibile combinare tra loro fino a 5 elementi.<br>Elementi disponibili in diversi colori e tensioni. |
| Funzionamento   | È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore   |
| Materiale   | Containitore in poliammide<br>Custodia: policarbonato trasparente  |
| Colore  | Blu  |
| Diametro  | 70 mm  |
| Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase | 2500 V AC  |
| Tensione nominale di isolamento                       | 250 V AC   |
| Corrente nominale max.                                | 25 mA  |
| Dimensioni  | Altezza: 56 mm   |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529              | IP 54, se sono montati la copertura superiore o il segnalatore acustico  |
| Tensione nominale di esercizio                        | 24 V (AC/DC)   |

## Caratteristiche

---

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Confezione              | 1 pz.         |
| Peso netto              | 0.08          |
| Peso lordo              | 0.082         |
| Codice tariffa doganale | 85311095      |
| EAN                     | 4028177220218 |
| ETIM 9                  | EC000232      |
| ETIM 8                  | EC000232      |
| ECLASS 8.0              | 27371220      |

---

## Approvazioni

---

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|--------------|--------------------------|

---