

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

Lampada di segnalazione a LED,
compatta

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2372.100 - Lampada di segnalazione a LED, compatta

Lunga durata dei LED, minimi tempi di montaggio e costi di stoccaggio ridotti.

Caratteristiche

Codice prodotto	SG 2372.100
Esecuzione	3 colorazioni, rosso, giallo, verde
Descrizione prodotto	Angolo di visualizzazione: 3 x 120°, fornitura standard: luce continua. Funzione lampeggiante: impostabile tramite PLC
Vantaggi	Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento Altezza di montaggio ridotta. Lunga durata dei LED Manutenzione e costi di stoccaggio minori
Ingresso cavi	Diametro min. cavo: 3 mm Diametro cavi max: 6,5 mm
Diametro	72 mm
Connessione elettrica	Morsetti a vite
Tipo lampada	LED
Tensione nominale di isolamento	< 60 V DC
Dimensioni	Altezza: 177 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65
Tensione nominale di esercizio	24 V 24 V (DC)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.339
Peso lordo	0.34
Codice tariffa doganale	85318070
EAN	4028177442719

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27371230

Approvazioni

Approvazioni

UR

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK