

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.130

# Lampada di segnalazione a LED, compatta

Stato: 22/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.130 - Lampada di segnalazione a LED, compatta

Lunga durata dei LED, minimi tempi di montaggio e costi di stoccaggio ridotti.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SG 2372.130
Esecuzione	rosso
Descrizione prodotto	Angolo di visualizzazione: 3 x 120°, fornitura standard: luce continua. Funzione lampeggiante: impostabile tramite PLC
Vantaggi	Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento Altezza di montaggio ridotta. Lunga durata dei LED Manutenzione e costi di stoccaggio minori
Ingresso cavi	Diametro min. cavo: 3 mm Diametro cavi max: 6,5 mm
Diametro	72 mm
Connessione elettrica	Morsetti a vite
Tipo lampada	LED
Tensione nominale di isolamento	< 60 V DC
Dimensioni	Altezza: 107 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65
Tensione nominale di esercizio	24 V 24 V (DC)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,219 kg
Peso lordo	0,233 kg
Codice tariffa doganale	85311095
ECLASS 8.0	27371230

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

SG Lampada Di Segnalaz.A Led Compatta

# Approvazioni

---

Approvazioni

UR

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK