


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1453.500

Armadietti KS in plastica

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

KS 1453.500 - Armadietti KS in plastica

Contenitore a parete con portina in poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, con piastra di montaggio. A scelta con o senza porta trasparente. Grado di protezione IP 56 e/o IP 66. La regolazione continua in profondità delle piastre di montaggio consente l'installazione a più livelli nel contenitore. Allestimento interno flessibile della portina grazie ai punti di fissaggio prestampati nella portina. Elevata stabilità grazie al materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro.

Caratteristiche

Codice prodotto	KS 1453.500
Esecuzione	soluzione porta frontale
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Oblò: vetro acrilico spessore 3,0 mm, con guarnizione di tenuta perimetrale in gomma
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato Profili a C inseriti ai lati per la regolazione continua in profondità della piastra di montaggio
Nota	L'esposizione prolungata ai raggi UV (luce solare), abbinata all'azione del vento e della pioggia, può danneggiare la superficie del contenitore. Tuttavia la protezione dei componenti elettrici all'interno del contenitore non è compromessa. Qualora non fosse possibile proteggere il contenitore dai raggi solari con un tettuccio, si consiglia l'applicazione di una vernice poliuretanica. Temperatura ambiente ammissibile: -30 °C...+75 °C.
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo EN IP 66
60 529

Codice IK IK08

Dimensioni Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 300 mm

Spessore piastra di montaggio 2,5 mm

Dimensioni piastra di montaggio (L x A) 417 mm x 450 mm

Numero di porte 1

Battuta della porta reversibile sì

Numero di chiusure 2

Chiusura Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm

Materiale di base Plastica

Confezione 1 pz.

Peso netto 13.03

Peso lordo 13.716

Codice tariffa doganale 94037000

EAN 4028177526693

E-Number Sweden E3465005

ECLASS 8.0 27180101

Approvazioni

Approvazioni Bureau Veritas
TÜV

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK