Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KS 1454.500 Armadietti KS in plastica

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



KS 1454.500 - Armadietti KS in plastica

Contenitore a parete con portina in poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, con piastra di montaggio. A scelta con o senza porta trasparente. Grado di protezione IP 56 e/o IP 66. La regolazione continua in profondità delle piastre di montaggio consente l'installazione a più livelli nel contenitore. Allestimento interno flessibile della portina grazie ai punti di fissaggio prestampati nella portina. Elevata stabilità grazie al materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro.



Caratteristiche

Codice prodotto	KS 1454.500
Esecuzione	con oblò
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV
	Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
	Oblò: vetro acrilico spessore 3,0 mm, con guarnizione di tenuta
	perimetrale in gomma
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata
	Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a
	doppio pettine 3 mm
	Piastra di montaggio
	Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta cor
	funzione di listello antipioggia integrato
	Profili a C inseriti ai lati per la regolazione continua in profondità
	della piastra di montaggio
	Finestra d'ispezione nella porta

© Rittal 2025

2

Caratteristiche

Nota	L'esposizione prolungata ai raggi UV (luce solare), abbinata all'azione del vento e della pioggia, può danneggiare la superficie del contenitore. Tuttavia la protezione dei componenti elettrici all'interno del contenitore non è compromessa. Qualora non fosse possibile proteggere il contenitore dai raggi solari con un tettuccio, si consiglia l'applicazione di una vernice poliuretanica. Temperatura ambiente ammissibile: -30 °C+75 °C.
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 56
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 500 mm Profondità: 300 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	417 mm x 450 mm
Numero di porte	1
Battuta della porta reversibile	sì
Numero di chiusure	2
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
With viewing window	SÌ
Materiale di base	Plastica
Confezione	1 pz.
Peso netto	12.797
Peso lordo	13.471
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177526730

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas TÜV
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025