


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.801

## Bocchettoni pressacavi

Stato: 13/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.801 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.801
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 22 mm
Filettatura	M12 x 1,5
Lunghezza filettatura	6 mm
Diametro min. cavo	3 mm
Diametro cavi max	6,5 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...100 °C
torque	5,5 Nm
Passo	14 mm
Dimensioni	Filettatura: M12 x 1,5 Lunghezza filettatura: 6 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	15 pz.
Peso netto	0,195 kg
Peso lordo	0,222 kg

## Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Bocchettone Passacavi In Ottone M12 X 15 per Diametro Cavi 3-65 mm

## Approvazioni

---

Approvazioni	UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK