

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1500.510**

**Contenitori di derivazione KL**

Stato: 3/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



# KL 1500.510 - Contenitori di derivazione KL senza flange

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, senza flangia. Grado di protezione IP 66.



## Caratteristiche

Codice prodotto	KL 1500.510
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con coperchio Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 150 mm Altezza: 150 mm Profondità: 120 mm
Spessore coperchio	1,25 mm
Spessore contenitore	1,25 mm
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

Peso netto	1.336
Peso lordo	1.536
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177251120
E-Number Sweden	E3404662
ECLASS 8.0	27180101

## Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità UK