


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.211 Lampada a LED

Stato: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.211 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto | SZ 2500.211 |
| Esecuzione | con presa di alimentazione |
| Vantaggi | Illuminazione ottimale dell'intero armadio Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta) Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione |
| Esecuzione | Presa di alimentazione Connettore ruotabile di 90° Regolazione della distribuzione del fascio luminoso |
| Materiale | Corpo illuminante: alluminio estruso Copertura lampada: policarbonato Terminali lampada: PC-ABS |
| Colore | Contenitore: RAL 7016 |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio |
| Potenza nominale assorbita | 11 W |
| Possibilità di collegamento | Alimentazione, 3 poli Cablaggio passante, 3 poli Interruttore di posizione della porta |
| Overvoltage category | II |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Classe di isolamento | II (doppio isolamento) |
| Tipo di montaggio corpo illuminante | Fissaggio a vite Fissaggio a clip |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Tensione nominale di isolamento | 300 V AC |
| Possibili installazioni | Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm |
| Flusso luminoso | 900 lm |
| Colore luce | 4000 K (bianco neutro) |
| Nota | Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente |
| Dimensioni | Larghezza: 437 mm Altezza: 80 mm Profondità: 44 mm |
| Range temperatura di esercizio | -20 °C...55 °C |
| Prese di alimentazione | GB (tipo G, BS 1363) |
| Tensione nominale di esercizio | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Variante presa | GB (tipo G, BS 1363) |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,5 kg |
| Peso lordo | 0,628 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,6 |
| Codice tariffa doganale | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Descrizione prodotto | SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) Gb (Type Bs 1363) |

Approvazioni

Approvazioni

ENEC

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK

PCF-declaration