


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.211 Lampada a LED

Stato: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.211 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | SZ 2500.211   |
| Esecuzione                    | con presa di alimentazione  |
| Vantaggi                      | Illuminazione ottimale dell'intero armadio<br>Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)<br>Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione |
| Esecuzione                    | Presa di alimentazione<br>Connettore ruotabile di 90°<br>Regolazione della distribuzione del fascio luminoso                                  |
| Materiale                     | Corpo illuminante: alluminio estruso<br>Copertura lampada: policarbonato<br>Terminali lampada: PC-ABS   |
| Colore                        | Contentitore: RAL 7016  |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio   |
| Potenza nominale assorbita    | 11 W  |
| Possibilità di collegamento   | Alimentazione, 3 poli<br>Cablaggio passante, 3 poli<br>Interruttore di posizione della porta  |
| Overvoltage category          | II  |

# Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Classe di isolamento                            | II (doppio isolamento)  |
| Tipo di montaggio corpo illuminante             | Fissaggio a vite<br>Fissaggio a clip                                      |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC   |
| Tensione nominale di isolamento                 | 300 V AC  |
| Possibili installazioni                         | Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm |
| Flusso luminoso                                 | 900 lm  |
| Colore luce                                     | 4000 K (bianco neutro)  |
| Nota  | Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente                 |
| Dimensioni                                      | Larghezza: 437 mm<br>Altezza: 80 mm<br>Profondità: 44 mm                  |
| Range temperatura di esercizio                  | -20 °C...55 °C  |
| Prese di alimentazione                          | GB (tipo G, BS 1363)  |
| Tensione nominale di esercizio                  | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Variante presa                                  | GB (tipo G, BS 1363)  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529       | IP 20   |
| Confezione                                      | 1 pz.   |
| Peso netto                                      | 0,5 kg  |
| Peso lordo                                      | 0,628 kg  |
| Codice tariffa doganale                         | 94054990  |
| ETIM 9  | EC000321  |
| ETIM 8  | EC000321  |
| ECLASS 8.0                                      | 27189241  |
| Descrizione prodotto                            | SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) Gb (Type Bs 1363)                    |

# Approvazioni

---

Approvazioni

ENEC

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK

PCF-declaration