# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.310 Lampada a LED

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SZ 2500.310 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.





#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.310	
Esecuzione	con presa, con sensore di movimento	
Vantaggi	Illuminazione ottimale dell'intero armadio	
	Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)	
	Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione	
Esecuzione	Sensore di movimento	
	Presa di alimentazione	
	Connettore ruotabile di 90°	
	Regolazione della direzione del fascio luminoso	
	Regolazione della distribuzione del fascio luminoso	
Materiale	Corpo illuminante: alluminio estruso	
	Copertura lampada: policarbonato	
	Terminali lampada: PC-ABS	
Colore	Contenitore: RAL 7016	
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio	
Potenza nominale assorbita	13 W	
Possibilità di collegamento	Alimentazione, 3 poli	
	Cablaggio passante, 3 poli	

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

Motion detector	sì	
Overvoltage category	II	
Classe di isolamento	II (doppio isolamento)	
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite Fissaggio a clip	
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC	
Tensione nominale di isolamento	300 V AC	
Possibili installazioni	Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm	
Flusso luminoso	1.200 lm	
Colore luce	4000 K (bianco neutro)	
Nota	Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente	
Dimensioni	Larghezza: 437 mm Altezza: 85 mm Profondità: 44 mm	
Range temperatura di esercizio	-20 °C55 °C	
Prese di alimentazione	D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)	
Tensione nominale di esercizio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Variante presa	D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	0.6	
Peso lordo	0.69	
Codice tariffa doganale	94054990	
EAN	4028177806986	
ETIM 9	EC000321	
ETIM 8	EC000321	

© Rittal 2025 3

### Caratteristiche

ECLASS 8.0	27189241

## Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC ENEC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025