Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3127.100

Scambiatori di calore aria-aria TopTherm

Stato: 22/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

SK 3127.100 - Scambiatori di calore aria-aria TopTherm installazione a parete, con regolatore

Unità scambiatore di calore completa, per montaggio a parete, pronta per l'allacciamento, con regolatore e indicatore digitale della temperatura.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3127.100
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	Gli scambiatori di calore aria/aria sono particolarmente adatti in presenza di condizioni ambientali aggressive, in quanto i due circuiti di ventilazione sono completamente separati.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità pronta per l'allacciamento Morsettiera ad innesto Contatto di allarme a potenziale libero in caso di sovratemperatura Dima di foratura Materiale di fissaggio
Potenza termica specifica	30 W/K
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno 50 Hz: 480 m³/h Circuito esterno 60 Hz: 525 m³/h Circuito interno a 50 Hz: 480 m³/h Circuito interno a 60 Hz: 525 m³/h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,56 A A 60 Hz: 0,68 A
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 950 mm Profondità: 205 mm
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Regolazione della temperatura	Regolazione elettronica con display digitale (campo di regolazione di fabbrica +35 °C)

Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	Circuito interno IP 54 Circuito esterno IP 34
Confezione	1 pz.
Peso netto	18,413 kg
Peso lordo	19,382 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Codice tariffa doganale	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Descrizione prodotto	SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par. 30 W/K,

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK